


แบบทาบเงาะ TEMPLATE TP-SR012 For :

C-0242 TETRAGON Semi Recessed Basin


C-02427 TETRAGON Semi Recessed Basin (Hygienic)



ภาพด้านบน
TOP VIEW


ภาพด้านหน้า
FRONT VIEW

ระบบแนะนำการติดตั้งอ่างล้างหน้า Semi Recessed Basin
Semi Recessed Suggested Dimension



*แนะนำให้ใช้กับท่อทิ้ง COTTO รุ่น CT680AX / CT683AX / CT685
*Suggest to use with COTTO bottle trap model CT680AX / CT683AX / CT685

ขั้นตอนและระบบแนะนำการติดตั้ง C9491 (Turn Buckle)
"C9491 (Turn Buckle)" Installation Manual And Suggested Dimension



1

2

3

4

5

การบำรุงรักษา
เพื่อรักษาความสะอาดตัวอ่าง หรืออ่างน้ำ
ขุ่นน้ำขุ่น การทำความสะอาดควรใช้แปรงขัด
และน้ำล้างห้องน้ำทำความสะอาดตามปกติ

MAINTENANCE
To clean the ceramic use a soft cloth or sponge
with liquid soap or a brush with concentrated
bathroom disinfectant.

มาตราส่วน 1:1
Scale 1:1
ระยะที่แนะนำ เป็นระยะที่ออกมาจากผนังที่ตกแต่งเสร็จแล้วเท่านั้น
The suggested dimension is the range from the finished wall.
ISSUE 04 2009

บริษัท โกลด์วอลล์ จำกัด
31/1 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2922-0000 โทรสาร 0-2973-3074
COTTO (THAILAND) CO., LTD. 31/1 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2922-0000 โทรสาร 0-2973-3074
COTTO (THAILAND) CO., LTD. 31/1 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2922-0000 โทรสาร 0-2973-3074